

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	269986 20/11
GTIN	4067263786993
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	36 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A20R SDUCR/L11
Ø stopky D_s	20 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	18 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

