

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	269985 25/12
GTIN	4067263786948
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	12 mm
Upínací výška $L_2$	23 mm
Celková délka $L$	200 mm
Ø stopky $D_s$	25 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Délka hlavy $L_1$	43 mm
ISO kód držáku	A25R SCLCR/L12
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 9
Středové přesazení $L_3$	13,5 mm
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

