

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 269986 16/07 |
| GTIN | 4067263786979 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|------------------------------|
| Velikost destiček | 7 mm |
| Ø stopky D_s | 16 mm |
| Středové přesazení L_3 | 10 mm |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 7 |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 19 mm |
| Délka hlavy L_1 | 28 mm |
| ISO kód držáku | A16Q SDUCR/L07 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 0702.. |
| Upínací výška L_2 | 15 mm |
| Celková délka L | 180 mm |
| Způsob použití | pravý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3xD |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | Podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |

