

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	269987 10/07
GTIN	4067263787013
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A10K SDUCR/L07
Středové přesazení L ₃	7 mm
Celková délka L	125 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Délka hlavy L ₁	20 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Upínací výška L ₂	9 mm
Velikost destiček	7 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

