

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	269986 10/07
GTIN	4067263786955
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	7 mm
Celková délka L	125 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	A10K SDUCR/L07
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	13 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	9 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

