

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	269987 12/07
GTIN	4067263787020
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A12L SDUCR/L07
Celková délka L	140 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L ₁	25 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
Středové přesazení L ₃	8 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Ø minimálního předvrtání D _{min}	15 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Velikost destiček	7 mm
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

