

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	269987 16/07
GTIN	4067263787037
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	28 mm
Celková délka L	180 mm
Středové přesazení L_3	10 mm
ISO kód držáku	A16Q SDUCR/L07
Upínací výška L_2	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D_{min}	19 mm
Velikost destiček	7 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

