

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	269987 16/11
GTIN	4067263787044
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	180 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	A16Q SDUCR/L11
Délka hlavy L ₁	28 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Středové přesazení L ₃	14 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	23 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Velikost destiček	11 mm
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

