

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	269987 25/11
GTIN	4067263787068
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Celková délka L	200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	31 mm
Upínací výška $L_2$	23 mm
Středové přesazení $L_3$	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Délka hlavy $L_1$	40 mm
ISO kód držáku	A25R SDUCR/L11
Ø stopky $D_s$	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

