

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	269988 10/07
GTIN	4067263787075
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	9 mm
ISO kód držáku	A10K SDQCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	13 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	7 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč