

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	269988 16/07
GTIN	4067263787099
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	19 mm
Délka hlavy L_1	28 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Upínací výška L_2	15 mm
ISO kód držáku	A16Q SDQCR/L07
Celková délka L	180 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Středové přesazení L_3	10 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč