

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	269989 20/11
GTIN	4067263787174
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A20R SDQCR/L11
Ø stopky D_s	20 mm
Upínací výška L_2	18 mm
Délka hlavy L_1	36 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Celková délka L	200 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Středové přesazení L_3	13 mm
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč