

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 269988 20/11  |
| GTIN           | 4067263787112 |
| Třída artiklu  | 21T           |

## Technický popis

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| ISO kód držáku                               | A20R SDQCR/L11               |
| Celková délka L                              | 200 mm                       |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>                   | 36 mm                        |
| Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>    | 25 mm                        |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | DC.. 11T3..                  |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                      | 20 mm                        |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8                     |
| Středové přesazení L <sub>3</sub>            | 13 mm                        |
| Upínací výška L <sub>2</sub>                 | 18 mm                        |
| Způsob použití                               | pravý                        |
| Hloubka vnitřního soustružení do             | 3×D                          |
| Vnitřní chlazení                             | ano                          |
| Použití                                      | Podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu                                | Vyvrtávací tyč               |