

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	269988 25/11
GTIN	4067263787129
Třída artiklu	21T

Technický popis

Upínací výška L_2	23 mm
Celková délka L	200 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	31 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
ISO kód držáku	A25R SDQCR/L11
Středové přesazení L_3	16 mm
Délka hlavy L_1	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Ø stopky D_s	25 mm
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč