

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	269989 16/11
GTIN	4067263787167
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	14 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	23 mm
Délka hlavy L_1	28 mm
Celková délka L	180 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Upínací výška L_2	15 mm
ISO kód držáku	A16Q SDQCR/L11
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč