

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	269988 16/11
GTIN	4067263787105
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L ₃	14 mm
ISO kód držáku	A16Q SDQCR/L11
Ø stopky D _s	16 mm
Délka hlavy L ₁	28 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
Celková délka L	180 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	23 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč