



## Nabíjecí pracovní LED svítilna s věrnou reprodukcí barev COLOUR MATCH, Typ: MULTI-R



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

**COLOUR MATCH.** Speciální LED s vysokou hodnotou CRI pro **perfektní reprodukci barev** a extrémně dlouhou životnost LED. Perfektně vhodná pro všechny práce leštění, lakování, čištění a přípravy. Dimenzovaná pro použití v lakovnách. **Vyměnitelná skleněná čočka** a odolná vůči všem typům rozpouštědel i při každodenním čištění. **MULTIMATCH R.** Výkonná přenosná akumulátorová pracovní svítilna s plynulým přepínáním funkcí CCT SCAN. Indikátory na zadní straně

Kapacita baterie a zbývající doba provozu. Integrovaný stojan, výrobek vhodný pro přímou montáž na stativ Scangrip 081252 1,35-3.

S plynulou funkcí CCT SCAN. Je-li tato možnost povolena, svítilna automaticky naskenuje povrch objektu s celou oblastí barevného spektra. Aretace je možná kdykoli. Optimální pro detekci vad laku.

#### Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu.

## Technický popis

Hodnota CRI	95
Světelný tok	120 - 1200 lm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Celková délka	165 mm
Počet obsažených akumulátorů	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zóna ATEX	žádné
Doba svícení	1 - 10 h
Hmotnost	820 g
Celková šířka	155 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Druh produktu	Pracovní svítidla