

**Garant****„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 1,5×D, levý, Ø DC: 14mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268405 14
GTIN	4067263802235
Třída artiklu	21X

## Popis

### Provedení:

Válcová stopka.

### Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

### Upozornění:

- **Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.**
- **Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).**
- **Při vrtání nad jmenovitý Ø zůstane stát zbytkový materiál.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).**

## Technický popis

Jmenovitý Ø D	14 mm
Celková délka L	110 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZCMX 07..
Užitná délka L <sub>1</sub>	21 mm
Řada	„4 v 1“
Způsob použití	levý

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 40	269028 40
---	-----------