

Garant**„4 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25×D, levý, Ø DC: 14mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268409 14
GTIN	4067263802259
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

Válcová stopka **s nákrůžkem**.

Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

Upozornění:

- **Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.**
- **Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).**
- **Při vrtání nad jmenovitý Ø zůstane stát zbytkový materiál.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).**

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZCMX 07..
Délka stopky L _s	45 mm
Ø d ₂	20 mm
Jmenovitý Ø D	14 mm
Délka vyložení L _A	38,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Užitná délka L ₁	31,5 mm

Ø stopky D _s	16 mm
Řada	„4 v 1“
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 40	269028 40
---------------------------------------------	-----------