


Garant**ZCMX 070302, Typ: HBZ310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268428 HBZ310
GTIN	4067263802273
Třída artiklu	21E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavní způsob použití	N
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 130404
Povlak	PVD
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HBZ310
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Posuv f vrtání	0,03 - 0,3 mm
Posuv f soustružení	0,05 - 0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální

Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	14 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení