

**Garant****ZCMX 070304, Typ: HBZ035**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Třída artiklu	21E

## Popis

**Provedení:**

Univerzální substrát středního zrna s PVD povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

## Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Typ	HBZ035
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 070304
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 190 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Vhodné pro $\varnothing$ nástroje $D_c$	14 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení