

Garant**ZCMX 070304, Typ: HBZ120**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268439 HBZ120
GTIN	4067263802617
Třída artiklu	21E

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Povlak	PVD
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 070304
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový radius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Typ	HBZ120
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Počet výměn/řezání	2

Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 200 m/min
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	14 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení