


Garant**ZCMX 070304, Typ: HUZ310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268439 HUZ310
GTIN	4067263802631
Třída artiklu	21E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 070304
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	bez povlaku
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	N
Počet výměn/řezání	2
Posuv f soustružení	0,05 - 0,4 mm
Posuv f vrtání	0,03 - 0,3 mm

Typ	HUZ310
Vhodné pro Ø nástroje D _c	14 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení