

**Garant****ZCMX 070304, Typ: HBZ030**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Třída artiklu	21E

## Popis

### Provedení:

Tvrďší substrát pro delší životnost s tenkým CVD povlakem. Speciální pro rovinná a podélná obrábění.

## Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	2
Typ	HBZ030
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Posuv $f$ vrtání	0,03 - 0,12 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 200 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 070304

Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Vhodné pro Ø nástroje D <sub>c</sub>	14 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení