

Garant**ZCMX 070304, Typ: HBZ310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268439 HBZ310
GTIN	4067263802648
Třída artiklu	21E

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 070304
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f vrtání	0,03 - 0,3 mm
Hlavní způsob použití	N
Typ	HBZ310
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Povlak	PVD

Posuv f soustružení	0,05 - 0,4 mm
Vhodné pro Ø nástroje D _c	14 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení