

Garant**ZCMX 070304, Typ: HBZ140**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 190 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 070304
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Typ	HBZ140
Hlavní způsob použití	M

Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	PVD
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	14 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení