

**HOLEX****Ruční závitník + spirálový vrták na otvory pod závit, Pro metrický závit: M3-12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	146175 M3-12
GTIN	4067263802938
Třída artiklu	12K

**Popis****Provedení:**

Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.

Skládá se z 3dílných sad ručních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a vrtáků na otvory pod závit vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Obsah:**

Po 1 sadě ručních závitníků M3 – M12 3dílná č. 130250 a vrták na otvor pod závit č. 114031

**Technický popis**

Pro metrický závit	M3 – M12
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma	DIN 352
Druh produktu	Závitník

## Příslušenství

Ruční závitníky sada M M3	130150 M3
Ruční závitníky sada M M12	130150 M12
Ruční závitníky sada M M9	130150 M9
Ruční závitníky sada M M5	130150 M5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 5	114150 5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 3,3	114150 3,3
Prázdná kazeta Typ 2	146960 2
Ruční závitníky sada M M8	130150 M8
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 2,5	114150 2,5
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 10,2	114150 10,2
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 4,2	114150 4,2
Ruční závitníky sada M M4	130150 M4
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 8,5	114150 8,5
Ruční závitníky sada M M6	130150 M6
Spirálový vrták HSSN Ø DC h8 (mm resp. palce) 6,8	114150 6,8
Ruční závitníky sada M M10	130150 M10
Ruční závitníky sada M M4,5	130150 M4,5
Ruční závitníky sada M M7	130150 M7
Ruční závitníky sada M M3,5	130150 M3,5