

**Garant****Univerzální přesný měřicí stůl s 3D kloubovým ramenem GARANT, Stůl délka×šířka: 400X250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Třída artiklu	41C

**Popis****Provedení:**

Měřicí plocha lapovaná diamantem, včetně zkušebního certifikátu. Masivní 3D kloubové rameno s mechanickou centrální aretací. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Rychlé a snadné polohování. Univerzální upínač úchylkoměrů.

S jemným nastavením, pro upínací stopky  $\varnothing$  8 mm,  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  3/8 palce a měřicí přístroje s rybinovým vedením.

Velké a pogumované ruční kolečko (cca 55 mm) na kloubovém ramenu pro snadné utahování a povolování centrálního blokování.

**Technický popis**

Připojovací závit	M8
Hmotnost	17,5 kg
Délka kloubového ramena L <sub>1</sub>	133 mm
Akční rádius 3D kloubového ramene	290 mm
Délka kloubového ramena L <sub>2</sub>	113 mm
Norma	DIN 876/1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce

Kalibrování	D1
Druh produktu	Měřicí stůl
<b>Služby</b>	
KalibrováníMěřicí stůl Maximální velikost stolu 400X400 mm	024580 400X400