

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco, pravý, Velikost stopky / destičky:  
20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250038 20/12
GTIN	4067263121176
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média možný ve spojení se systémovými upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Velikost destiček	12 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	29,5 mm
Řada	Master Eco
Šroub pro podložku	259027 8
Délka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Velikost stopky	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Celková délka L	125 mm
ISO kód držáku	DCLNR/L 2020K12
Podložka	259031 49

Příložka, šroub, O-kroužek	259036 22
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 8	259027 8
Jednotka upínky Typ 22	259036 22
Podložka Typ 49	259031 49