

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250628 20/11
GTIN	4067263122111
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Řada	Master Eco
Podložka	269007 1
Velikost destiček	11 mm
Šroub pro podložku	259027 3
Délka hlavy L ₁	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Celková délka L	125 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2020K11
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm

Příložka, šroub, pružina	259036 23
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 3	259027 3
Podložka Typ 1	269007 1