

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250630 20/15
GTIN	4067263122180
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

ISO kód držáku	DDJNR/L 2020H15
Řada	Master Eco
Velikost stopky	20 mm
Velikost destiček	15 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 24
Podložka	259031 50
Šroub pro podložku	259027 8
Celková délka L	100 mm
Délka hlavy L ₁	40 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Funkční šířka L ₄	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák