

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco, levá, Velikost stopky / destičky: 20/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Délka hlavy L ₁	40 mm
Podložka	259031 50
Celková délka L	125 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2020K15
Funkční šířka L ₄	25 mm
Šroub pro podložku	259027 8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Velikost destiček	15 mm
Velikost stopky	20 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 24

Řada	Master Eco
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 8	259027 8
Podložka Typ 50	259031 50