

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251914 20/08
GTIN	4067263122333
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Velikost destiček	8 mm
Délka hlavy L ₁	35 mm
Podložka	259033 6
ISO kód držáku	DWLNR/L 2020K08
Příložka, šroub, pružina	259036 25
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Řada	Master Eco
Celková délka L	125 mm
Šroub pro podložku	259027 9
Velikost stopky	20 mm

Funkční šířka L ₄	25 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák