

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251914 25/08
GTIN	4067263122340
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitů a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Velikost stopky	25 mm
Celková délka L	150 mm
Řada	Master Eco
Šroub pro podložku	259027 9
Délka hlavy L ₁	35 mm
Velikost destiček	8 mm
Podložka	259033 6
Funkční šířka L ₄	32 mm
ISO kód držáku	DWLNRL 2525M08
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..

Příložka, šroub, pružina	259036 25
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák