

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco, levá, Velikost stopky / destičky:
25/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251915 25/08
GTIN	4067263122364
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Šroub pro podložku	259027 9
ISO kód držáku	DWLNR/L 2525M08
Funkční šířka L ₄	32 mm
Délka hlavy L ₁	35 mm
Velikost stopky	25 mm
Řada	Master Eco
Příložka, šroub, pružina	259036 26
Podložka	259033 6
Celková délka L	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..

Velikost destiček	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák