

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levá, Velikost stopky / destičky: 20/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260027 20/09
GTIN	4067263122401
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 28
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Řada	Master Eco
ISO kód držáku	SCLCR/L 2020X09
Velikost destiček	9 mm
Celková délka L	90 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm

Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák