

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levá, Velikost stopky / destičky: 16/09mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260027 16/09
GTIN	4067263122395
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Celková délka L	80 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
ISO kód držáku	SCLCR/L 1616F09
Délka hlavy L ₁	30 mm
Velikost destiček	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 28
Velikost stopky	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Řada	Master Eco
Norma	DIN ISO 5610

Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák