


Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levá, Velikost stopky / destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Velikost stopky	25 mm
Podložka	269007 1
ISO kód držáku	SDJCR/ L 2525H11
Celková délka L	100 mm
Šroub pro podložku	269013 7
Řada	Master Eco
Velikost destiček	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Délka hlavy L ₁	30 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
Funkční šířka L ₄	32 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák