

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco, levá, Velikost stopky / destičky:  
16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260293 16/11
GTIN	4067263122500
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Podložka	269007 1
Velikost destiček	11 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	20 mm
Řada	Master Eco
ISO kód držáku	SDJCR/L 1616H11
Velikost stopky	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Šroub pro podložku	269013 6
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3

Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák