

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261123 20/16
GTIN	4067263122579
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

ISO kód držáku	SVJBR/L 2020H16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VB.. 1604..
Celková délka L	100 mm
Řada	Master Eco
Velikost destiček	16 mm
Podložka	259033 5
Délka hlavy L ₁	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
Velikost stopky	20 mm
Šroub pro podložku	269013 7

Funkční šířka L ₄	25 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák