


Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco, sevření příložkami, levá, Velikost stopky / destičky L: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272005 20/16
GTIN	4067263122692
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

1,5° podložka	279819 2
Řada	Master Eco
Příložka, šroub, O-kroužek	279835 4
Funkční šířka L ₄	25 mm
Šroub podložky	279824 1
Velikost stopky	20 mm
Celková délka L	90 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm

Velikost destiček	16 mm
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák