

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261137 20/11
GTIN	4067263122647
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 1
Řada	Master Eco
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1103..
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
ISO kód držáku	SVJCR/L 2020X11
Celková délka L	95 mm
Délka hlavy L ₁	35 mm
Velikost destiček	11 mm
Norma	Výrobní norma

Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák