

 Atlas Copco

Pneumatické gravírovací tělísko, Typ: P2506



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079710 P2506
GTIN	7322590060701
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Gravírovací nástroj s **nastavitelným výkonem** a vynikající trvanlivostí. Výrobek můžete přestavit na sekací kladivo.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic. Včetně připojovací hadice 2,5 m s filtrem, kolíkového nástavce, sekáče, polotovaru, kufru.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Připojovací závit	NPT
Pracovní hluk	79 dB(A)
Ø	18,4 mm
Maximální spotřeba vzduchu	6 l/min
Rázová frekvence	225 Hz

Maximální vibrace dle EN	5,1 m/s ²
Hmotnost	0,14 kg
Označení výrobce	P2506
Délka	127 mm
Připojení stlačeného vzduchu	1/8 palec
Druh produktu	Gravírovací tělísko