


Garant**CNMG 09T308, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 09T308 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mmPosuv f : 0,15 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	S povlakem
Počet výměn/řezání	4

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T308
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	0,3 - 2,5 mm
Lamač třísek	VS
Typ	HB7130-2
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení