

**Garant****CNMG 120416, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 120416 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

## Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Typ	HB7130-2
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Lamač třísek	VG
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,

Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Rohový rádius	1,6 mm
Hlavní způsob použití	M
Povlak	S povlakem
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení