


Garant**CNMG 160608, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250168 HB7130-2
GTIN	4067263121398
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160608 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Povlak	S povlakem
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Počet výměn/řezání	4

Lamač třísek	VM
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Typ	HB7130-2
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení