

**Garant****KNUX 160410R, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Třída artiklu	21G

**Popis**

KNUX 160410R HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min**Technický popis**

Počet výměn/řezání	2
Lamač třísek	2,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7130-2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Povlak	S povlakem
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,

Rohový rádius	1 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160410R
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení