


**Garant****SNMG 120404, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Třída artiklu	21G

**Popis**

SNMG 120404 HB7130-2 Rohový rádius: 0,4 mm

Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min**Technický popis**

Počet výměn/řezání	8
Lamač třísek	VM
Typ	HB7130-2
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Povlak	S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120404
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení