

Garant**TNMG 160408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Třída artiklu	21G

Popis

TNMG 160408 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Lamač třísek	VS
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Typ	HB7130-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení