

Garant**WNMG 080404, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252068 HB7130-2
GTIN	4067263290889
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080404 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Typ	HB7130-2
Lamač třísek	VM
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	6
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení